

REINIGUNGSSYSTEME



MOP FLOAT®

Beschreibung

- Systemwagen für höchste Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit
- höchste Effizienz im einstufigen Reinigungsverfahren
- präzise Trängung mit minimaler Abweichung möglich
- berührungsfreie Bedienung
- vollständig autoklavierbar

Eigenschaften

EASYMOP®

- Systemwagen mit Vorpräparation
- Systembox ist für Sterilbereiche zertifiziert
- individuell konfigurierbar
- hohe Wirtschaftlichkeit
- selbsterklärendes System
- vollständig autoklavierbar

MOP SCOOP®

- Dosierungssystem
- sichere Durchführung durch verschlossene Lagerung der Desinfektionslösung
- berührungsfreie Handhabung
- hohe Reproduzierbarkeit
- vollständig autoklavierbar

Variante CR*
(Kunststoffausführung)



Variante GMP
(Edelstahlausführung)



*Fahrbares Grundmodell gefertigt aus reinraumgeeignetem Edelstahl. Grundmodel und Lenkrollen sind elektrisch leitfähig (ESD).

REINIGUNGSSYSTEME - EIGENSCHAFTEN



MOP FLOAT®

Vaidierbarkeit

- Der Tränkungsprozess liefert zwangsläufig identische Ergebnisse

GMP-Konformität

- Vollständig aus Edelstahl gefertigt

Ergonomie & Erlernbarkeit

- Selbsterklärendes, mit geringstem Kraftaufwand zu bedienendes System

Bedienung

- Unabsichtliche Fehlbedienung ausgeschlossen

Kreuzkontamination

- Vermeidung durch berührungsfreies Arbeiten und Zonenkonzepte

Dosiermenge

- Variierbar: zwischen 130, 250 und 400 ml

EASYMOP®

- Umfangreiche Messeinheiten zur Begutachtung der desinfizierenden Leistung

- Geprüft auch für GMP A/B-Bereiche

- Selbsterklärendes, leicht zu bedienendes System

- Unabsichtliche Fehlbedienung ausgeschlossen

- Der gesamte Arbeitsablauf erfolgt berührungsfrei

- Deutlich geringerer Medienverbrauch durch vollständige Nutzung der angesetzten Lösung erreichbar

MOP SCOOP®

- lässt sich mit allen bereits validierten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln problemlos anwenden

- Kombinationsmöglichkeiten aus reinem Edelstahl bis hin zu einem Edelstahl-Kunststoff-Mix

- Ergonomie und Motivation durch Einsatz mit wenig Körperkraft

- Unabsichtliche Fehlbedienung ausgeschlossen

- Nur zwei bewegte Teile und keine unzugänglichen Stellen

- 130, 200 und 400 ml Dosierkolben erhältlich, Sonderwünsche sind möglich

REINIGUNGSMÖPPE

Beschreibung

Eigenschaften

MICROSICURO MEHRWEG-MOPP

- Material: 100 % Mikrofaser mit "Softborsten spezial"
- entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren
- sichere Desinfektion von GMP-Bereichen durch validierbares Benetzungsverhalten
- autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen
- desinfektionsmittelbeständig
- gammastrahlenbeständig
- sichere Desinfektion von GMP-Bereichen durch validierbares Benetzungsverhalten
- maximaler Kapillareffekt
- geeignet für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden, Lochböden sowie rutschhemmende Böden
- 10 Stück pro Verpackungseinheit

CELOS EINWEG-MOPP

- Material: 100 % Mikrofaser mit integrierten Borstenstreifen
- besondere Struktur für erhöhte Reinigungseffizienz auch bei sichtbaren Verunreinigungen
- gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe
- autoklavierbar
- desinfektionsmittelbeständig
- gammastrahlenbeständig
- optimal für die tägliche Reinigung und Desinfektion von Reinräumen und Laboren
- dekontaminiert und reinraumgerecht verpackt
- maximaler Kapillareffekt
- vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- 5 Stück pro Verpackungseinheit doppeltverpackt



LEICHTE REINIGBARKEIT - LEICHTER AUFBAU



pure¹¹
clean room
consumables

2.500+
Reinraumprodukte
Namhafte Hersteller
Beste Qualität



Wir beraten
Sie gerne!

1



Einsetzen der Auffangschale in
das Grundmodul des
Reinigungswagens

2




Anbringen des Halterahmens
für den MopScoop Behälter

3



Einsetzen des MopScoop
Behälters in den Halterahmen

4



Einsetzen des Dosierrohrs in
die Aussparung am Boden des
MopScoop Behälters

5



Verschrauben der
Kunststoffmutter am Dosierrohr

6



Einsetzen des passenden
Dosierkolbens in das Dosierrohr

7



Einsetzen des Bedienhebels in
die vorgefertigten Lager am Rand
der Auffangschale

8




Eingießen der
Desinfektionslösung und
schließen des Deckels

DIE RICHTIGE WISCHTECHNIK

Boden: Von hinten nach vorne!

Wände: Von oben nach unten!





pure¹¹
clean room
consumables

2.500+
Reinraumprodukte
Namhafte Hersteller
Beste Qualität



Wir beraten
Sie gerne!

WEITERE INFORMATIONEN UND ANSCHAUUNGSMATERIAL

MOP FLOAT: <https://www.youtube.com/watch?v=dtSScbqP5H4>
EASY MOP: <https://www.youtube.com/watch?v=HRJ9Q0A9K0s>
MOP SCOOP: <https://www.youtube.com/watch?v=yQ6yeuM57B4>

Benutzung - Wie Sie richtig Wischen: <https://www.youtube.com/watch?v=DPrafJUTpQA>



pure¹¹
clean room
consumables

2.500+
Reinraumprodukte
Namhafte Hersteller
Beste Qualität



Wir beraten
Sie gerne!



Sie haben weitere Fragen oder wünschen persönliche Beratung?
Wir sind für Sie da! **+49 89 6499 3940**